



## Duomatic 94° für Profiltüren bis 40 mm




Mindestabstand zwischen Tür und Seite				
Topfabstand mm				
3-11	12	13	14	15
0,0	0,4	1,2	2,2	3,2


- Werkstoff: Topf aus Stahl, Gelenkarm aus Zinkdruckguss
- Oberfläche: vernickelt
- Montage: Tür am Korpus zum Aufschieben mit Duomatic A Montageplatten oder Schnellmontage mit Duomatic SM Montageplatten
- Bohrtiefe: Scharniertopf 13 mm
- Einstellmöglichkeit: Seitenverstellung von -0,5 bis +5,5 mm, Höhenverstellung von -2 bis +2 mm, Tiefenverstellung mit Duomatic A Montageplatten +2,8 mm, mit Duomatic SM Schnellmontageplatten von -0,5 bis +2,8 mm
- mit Schließautomatik

### Bohrbild für Topfbefestigung


zum Schrauben




zum Einpressen



Einbaumaß



### Mindestfuge




① Mindestfuge

Türdicke mm	Topfabstand E mm												
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
22	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
23	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
24	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
25	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
26	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
27	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
28	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6
29	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8
30	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
31	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3
32	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
33	3,5	3,4	3,3	3,3	3,2	3,1	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8
34	4,1	3,8	3,7	3,6	3,6	3,5	3,4	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2
35	5,0	4,4	4,1	4,0	3,9	3,8	3,8	3,7	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5
36	6,0	5,3	4,8	4,4	4,3	4,2	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8	3,8	3,8
37	6,9	6,3	5,7	5,2	4,8	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2	4,2	4,2
38	7,8	7,2	6,6	6,0	5,5	5,1	5,0	4,9	4,8	4,7	4,5	4,5	4,5
39	8,8	8,1	7,5	6,9	6,4	5,9	5,5	5,4	5,2	5,1	4,9	4,9	4,9
40	9,7	9,0	8,4	7,8	7,3	6,8	6,3	6,0	5,7	5,6	5,4	5,4	5,4
<b>Mindestfuge F</b>													

Eine Abrundung der Tür reduziert die angegebenen Werte.

## → Eckanschlag




Türaufschlag mm																	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				3
Topfabstand E mm								Montageplatte Distanz mm									

Topfbefestigung	Bohrbild
zum Schrauben	52/7,5

Türaufschlag mm																	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				9
Topfabstand E mm							Montageplatte Distanz mm										

## → Mittel-/Zwillingsanschlag




Türaufschlag mm																	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				3
Topfabstand E mm							Montageplatte Distanz mm										

Topfbefestigung	Bohrbild
zum Schrauben	52/7,5

Türaufschlag mm																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				9
Topfabstand E mm								Montageplatte Distanz mm									

## → Innenanschlag



Türaufschlag mm																
-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3												0
	3	4	5	6												3
Topfabstand E mm						Montageplatte Distanz mm										

Topfbefestigung	Bohrbild
zum Schrauben	52/7,5

Türaufschlag mm																
-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
				3	4	5	6	7	8	9						6
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						9
Topfabstand E mm								Montageplatte Distanz mm								