

# TIP-ON BLUMOTION- Einheit

Auswahlunterstützung

[www.blum.com](http://www.blum.com)



## Memo

i

Information



Die angeführten Anwendungsbeispiele dienen lediglich zur Orientierung, da das zu erwartende Gesamtgewicht je nach Auszugssystem, Nennlänge, Fronthöhe, verarbeitetem Material und geplante Staugut variiert.



Die passende TIP-ON BLUMOTION-Einheit kann mittels Produktkonfigurator komfortabel ausgerechnet werden. Einfach Auszug konfigurieren und mit den Staugüternvorschlägen verknüpfen!



➤ [www.blum.com/  
configurator](http://www.blum.com/configurator)

➤ Weitere Informationen zu TIP-ON BLUMOTION finden Sie unter: [www.blum.com/tiponblumotion](http://www.blum.com/tiponblumotion)



### Auswahl der passenden TIP-ON BLUMOTION-Einheit

Angepasst auf Gewichtsbereiche und Nennlängen, bieten wir verschiedene TIP-ON BLUMOTION-Einheiten. Sie sind abgestimmt auf das Gesamtgewicht des Auszugs mit Front inklusive Zuladung.

Für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion ist es wichtig, die empfohlene TIP-ON BLUMOTION-Einheit zu verwenden.

Anhand von Anwendungsbeispielen erhalten Sie Richtwerte, wie viel ein befüllter Auszug im Schnitt wiegt. Für eine optimale Auswahl der TIP-ON BLUMOTION-Einheit vergleichen Sie die dargestellten Anwendungsbeispiele mit den empfohlenen Gewichtsbereichen, oder nutzen Sie ganz einfach unseren Produktkonfigurator.

## TIP-ON BLUMOTION- Einheit



## Anwendungsbeispiele zur Auswahlunterstützung

### Essbesteck



KB 600, NL 500

11 kg

Leergewicht

5.6 kg

### Kleinteile



KB 600, NL 500

9 kg

Leergewicht

5.6 kg

### Arbeitsbesteck



KB 600, NL 500

11 kg

Leergewicht

5.6 kg

### Kochbesteck



KB 600, NL 500

9 kg

Leergewicht

5.6 kg

### Konserven und Einweggläser



KB 600, NL 500

21 kg

Leergewicht

7.7 kg

### Frühstücksutensilien



KB 600, NL 500

20 kg

Leergewicht

7.7 kg

### Beilagen und Zutaten



KB 600, NL 500

23 kg

Leergewicht

7.7 kg

KB = Korpusbreite

### Ungekühlte Getränke



KB 600, NL 500

35 kg

Leergewicht

9.5 kg

NL = Nennlänge

### Teller



KB 900, NL 500

40 kg

Leergewicht

11 kg

## Anwendungsbeispiele zur Auswahlunterstützung

## TIP-ON BLUMOTION- Einheit



### Aufbewahrungsbehälter



KB 900, NL 500

20 kg

Leergewicht

11 kg

### Spezielles Geschirr




KB 600, NL 500

20 kg

Leergewicht

7.7 kg

### Abfall und Reinigungsmittel inkl. Müll



KB 600, NL 500

23 kg

Leergewicht

9.5 kg

### Gewürze




KB 450, NL 500

14 kg

Leergewicht

7.5 kg

### Essig und Öl



KB 300, NL 500

15 kg

Leergewicht

5.9 kg

### Essig, Öl und Schneidbretter



KB 450, NL 500

24 kg

Leergewicht

8.5 kg

### Schüsseln und Siebe



KB 600, NL 500

21 kg

Leergewicht

7.7 kg

KB = Korpusbreite

### Töpfe und Pfannen



KB 900, NL 500

30 kg

Leergewicht

11 kg

NL = Nennlänge



### Information

Das angegebene Gewicht bezieht sich auf den Auszug mit Front, mit bzw. ohne Zuladung.

Für die Berechnung der Gewichte der angeführten Anwendungsbeispiele wurden Blum Boxsysteme verwendet.

## TIP-ON BLUMOTION- Einheit



## Empfohlene Gewichtsbereiche

### LEGRABOX

TIP-ON BLUMOTION-Set (Einheit, Mitnehmer und Synchronisierungsadapter)				Empfohlene Gewichtsbereiche* für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion						
Einsetzbar für:	Nennlänge (NL)	Einheit	Art.-Nr.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
	270–300 mm		S0	T60L704x	≤ 10					
S1			T60L714x		> 10–20					
350–650 mm		L1**	T60L734x	≤ 20						
		L3**	T60L754x			15–40				
		L5***	T60L757x					35–70		

\*\* Nur mit 40 kg-Korpusschiene (750.) kombinierbar

\*\*\* Empfehlung: nur mit 70 kg-Korpusschiene (753.) kombinierbar

### TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION-Set (Einheit, Mitnehmer und Synchronisierungsadapter)				Empfohlene Gewichtsbereiche* für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion						
Einsetzbar für:	Nennlänge (NL)	Einheit	Art.-Nr.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	65 kg
	270–300 mm		S0	T60B303x	≤ 10					
S1			T60B313x		> 10–20					
350–650 mm		L1**	T60B333x	≤ 20						
		L3**	T60B353x			15–40				
		L5***	T60B356x					35–65		

\*\* Nur mit 30 kg-Korpusschiene (578.) kombinierbar

\*\*\* Empfehlung: nur mit 65 kg-Korpusschiene (576.) kombinierbar

### MOVENTO

TIP-ON BLUMOTION-Set (Einheit, Mitnehmer und Synchronisierungsadapter)				Empfohlene Gewichtsbereiche* für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion					
Einsetzbar für:	Nennlänge (NL)	Einheit	Art.-Nr.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg
	270–320 mm		S0	T60L704x	≤ 10				
S1			T60L714x		> 10–20				
350–750 mm		L1**	T60L734x	≤ 20					
		L3**	T60L754x			15–40			
		L5***	T60L757x					35–60	

\*\* Nur mit 40 kg-Korpusschiene (760H) kombinierbar

\*\*\* Empfehlung: nur mit 60 kg-Korpusschiene (766H) kombinierbar

\* Das angegebene Gewicht bezieht sich auf den Auszug mit Front inkl. Zuladung

Für eine optimale Funktion und einen optimierten Auslösbereich von TIP-ON BLUMOTION eine Synchronisierungswelle einsetzen.



#### Information

Liegt das Gesamtgewicht des Auszugs im Überschneidungsbereich zweier TIP-ON BLUMOTION-Einheiten, muss entschieden werden, auf welche Bewegungsfunktion mehr Wert gelegt wird. Um den Auszug mit weniger Schwung schließen zu können, empfehlen wir die schwächere TIP-ON BLUMOTION-Einheit. Wenn der Auszug jedoch mit größerem Auswurfweg geöffnet werden soll, dann ist die stärkere TIP-ON BLUMOTION-Einheit die richtige.