



MERIVOBX modular mit BOXCAP | Frontauszug – Höhe E


Produkt



Beschreibung

- Eine BLUMOTION-Korpusschiene für alle Anwendungen mit Schnittstelle für TIP-ON BLUMOTION und Seitenstabilisierung
- SERVO-DRIVE optional einsetzbar


Platzbedarf



Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet





2	Zargen-Set					
	Zargenhöhe (mm)	M	91	SW-M	IG-M	OG-M
	Nennlänge NL (mm)					
	270				470M2702S	
	300				470M3002S	
	350				470M3502S	
	400				470M4002S	
	450				470M4502S	
	500				470M5002S	
	550				470M5502S	
	600				470M6002S	


Bestehend aus:


2a	1 x	Zarge links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

Bestellinformation

3	BOXCAP links/rechts				
	Höhe	Material			
	E	Stahl			
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Holzrückwandhalter links/rechts				
	Höhe	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Stahl		ZB4E000S	

5	Frontbefestigung				
	Befestigungsart				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Anschrauben*		2 x	ZF4.1002	
* Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten					
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 61					

6	Frontbefestigung oben				
	Befestigungsart				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Anschrauben – vormontierte Spanplattenschraube Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Anschrauben – Senkkopfschrauben mit Kopfdurchmesser max. 7 mm, Gewindedurchmesser max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	
* Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten					
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 61					

Zubehör

Spanplattenschraube				
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung (Anschrauben)	609.1700
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

Bestellinformation

Zubehör

Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)				
	Ø (mm)	Länge (mm)	maximale Höhe Schraubenkopf: 2 mm	
	3.5	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61R.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

Systemschrauben				
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG

Planung

Platzbedarf im Korpus

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

** inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

FA Frontaufschlag


Einbohrmaße Front für INSERTA/EXPANDO T

* min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

Planung


Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand		Y (mm)
Höhe		184
Bodenlänge		Z (mm)
Holzrückwand		NL - 26
Position Bohrloch Schubkastenboden		
Vorbohren bei Verwendung einer Flachkopfschraube möglich	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Korpusbreite		
LW Lichte Korpusweite		
NL Nennlänge		

Schraubposition der Korpuschiene – 40 kg


Nennlänge NL (mm)



A	Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm
B	Systemschrauben Ø 6 x 14,5 mm
*	Für erhöhte seitliche Stabilität Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm
Lichte Korpustiefe LT min. = NL + 3 mm	

Schraubposition der Korpuschiene – 70 kg

Nennlänge NL (mm)



A	Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm
B	Systemschrauben Ø 6 x 14,5 mm
*	Für erhöhte seitliche Stabilität Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm
**	Für erhöhte vertikale Stabilität Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetzt werden
Lichte Korpustiefe LT min. = NL + 3 mm	